

INTERCITY HALL 照明機材リスト

2026/3月現在

項目	メーカー	内容	容量	個数	備考
調光ユニット	TOSHIBA	入力電源 AC304W 182/105V50HZ 600KVA			
		演出用調光回路 1L100V30Aユニット		250	
		客席用調光回路 1L100V20Aユニット		30	
		ホワイエ演出用調光回路 1L100V20Aユニット		2	直/調DL-SW付
		ホワイエ演出用直回路 1L100V20Aユニット		2	
		ホワイエ客席用調光回路 1L100V20Aユニット		6	
コンソール	TOSHIBA	LICSTAR-IV tyepJ		1式	
		マスターフェーダー		1	
		クロスフェーダー		1	
		プリセットフェーダー		80本/3段	240本/1段
		サブマスターフェーダー		20	20ページ
		記憶シーン数		1000	
		制御チャンネル		1024	
		記憶CUE数		2000	
		エフェクトパターン数		100	100ステップ
		ハウスライトフェーダー		10	
		チャンネルピアノスイッチ		80	
		プリセット/フリースイッチ		80	
		ネットワークPCによる外部記憶(USB)			
		持ち込みデータ JASC II (USBのみ)			
スポットライト類	TOSHIBA/Natinal	PAR64-N		80	吊込
	TOSHIBA	PAR64-M	500w	40	吊込
	National	PAR64-VN		40	吊込
	TOSHIBA	PAR64-M(シルバー)	500w	8	10HS×8/GAL×2
		PAR36-M(アイホリ)	300W	8	倉庫
	TOSHIBA	フレネルレンズスポットライト AQF-10	1000w	60	吊込
		Qスポットライト 0.5KQS-Ⅲ	500w	8	倉庫
		2灯ミニブル	500W	10	吊込
		8ich/6ich用ハントアー		30/8	倉庫
		8ich鉄シート		240	倉庫
			6ich鉄シート	8	倉庫
	ETC	SourceFour-426	575w	18	5S×8/1HS×10
		SourceFour-436		10	1HS×12/倉庫×8
		アイリスシャッター		20	4S×8/GAL×3
		色シート/Goboフォルダー(A×30)(B×5)		35	倉庫/調整室
	TOSHIBA	LH LHQ508-4(2灯×4cir)専用コード有	300w	6	第2倉庫
(上出×3/下出×3) 色シート(200mm×235mm)			48		
LHQ 212-4(4灯×3cir)		200w	4	第2倉庫	
		(上出×2、下出×2) 色シート (135mm×145mm)	48		

項目	メーカー	内容	容量	個数	備考
フロースポットライト	USHIO	クセノンピンフロースポットライト	2000w	2	調整室
			1000w	2	2F倉庫
効果機器	TOSHIBA	ミラーボール(吊下可変式)	4500	1	倉庫
スタンド類	TOSHIBA	フロアーベース		30	倉庫
		丸スタンド/三脚スタンド		10/10	通路×8 GAL×2
		3連アーム		10	倉庫
		Hi-stand(AL-790)	H3690	6	倉庫
コード類 延長コード	TOSHIBA	20A/C型-20A/C型	2m	80	
			5m	35	GAL×2
			10m	20	
		30A/C型-30A/C型	5m	10	
			10m	10	
			20m	17	
マルチコード		30A/C型-30A/C型(4ch) LH専用コード	5m	2	
			2.5m	1	
変換コード	TOSHIBA	20A/C型-20A/C型 二又	1m	60	トラス×6
			30A/C型-20A/C型	0.5m	40
		30A/C型-20A/C型 二又	1m	10	
		20A/C型-平行15A(2口・1m)	1m	18	
		60A/C型-30A/C型	1m	8	
				平行15A-平行15A+ラム	50m
		カムロック変換 E1015→E1016		27	3×9組
その他	TOSHIBA	操作棒	3.4~7m	3	
		落下防止チェーン		27	
		脚立 6尺/9尺/12尺		各1	
ホワイエ用スポットライト	TOSHIBA	Par64 500w M(アイホリ)	500w	8	トラス吊
	Showline	SLePAR180LED(アイホリ)	180w	12	トラス吊
LED用調整卓	ETC	SmartFade1248		1	ホワイエ用

※使用及び、数量は変更になることがあります。

※各トラス回路・各ボタン回路・フロアー回路・DMX回路・仮設分電盤・DMXパッチ盤等は、各照明図面を参照してください。

※UHのパイプは34mmの為、通常より細いです。その他のSUSパイプは42.7mmになります。